

Garant**Svarv-vändskär VC.T 160408, för medelfin bearbetning****Beställningsdata**

Ordernummer	261459 HB7035-2
GTIN	4069515022729
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Hörnradie	0,8 mm
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 290 m/min
ISO-kod vändskär	VCMT 160408
Tolerans	M
Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
Matning f	0,08 - 0,3 mm/v
spån-brytare	SM
Antal byten/skär	2
Sort	HB7035-2
Skärförhållande	krävande intermittent

Datablad

Primäranvändning	P
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för svarvning