

Garant**Svarv-vändskär CNMG 120408, för medelfin bearbetning, Wiper****Beställningsdata**

Ordernummer	250157 HB7020-2
GTIN	4069515015868
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	snitt intermittent
Skärmaterial	VHM
Skärhastighet v_c primär användning	140 - 420 m/min
Antal byten/skär	4
Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm
ISO-kod vändskär	CNMG 120412
Matning f	0,2 - 0,6 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Primäranvändning	P
spån-brytare	WSM
Sort	HB7020-2

Datablad

Hörnradie	0,8 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning