

**Garant****Svarv-vändskär TNMG 160408, för finbearbetning****Beställningsdata**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer  | 251434 HB7020-2 |
| GTIN         | 4069515017909   |
| Artikelklass | 21G             |

**Teknisk beskrivning**

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Skärdjup $a_p$                        | 0,3 - 2 mm         |
| ISO-kod vändskär                      | TNMG 160408        |
| spån-brytare                          | SS                 |
| Hörnradie                             | 0,8 mm             |
| Sort                                  | HB7020-2           |
| Primäranvändning                      | P                  |
| Tilldelning huggning/skrubb           | Finbearbetning     |
| Skärhastighet $v_c$ primär användning | 160 - 400 m/min    |
| Antal byten/skär                      | 6                  |
| Skärförhållande                       | snitt intermittent |
| Matning $f$                           | 0,1 - 0,4 mm/v     |
| Skärmaterial                          | VHM                |

Produktslag

Vändskär för svarvning