

Garant**Svarv-vändskär SC.T 120408, för medelfin bearbetning****Beställningsdata**

Ordernummer	260766 HB7010-2
GTIN	4069515021197
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

spån-brytare	SM
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 440 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
Antal byten/skär	4
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SCMT 120408
Hörnradie	0,8 mm
Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
Sort	HB7010-2
Matning f	0,08 - 0,3 mm/v
Tolerans	M

Primäranvändning	P
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Produktslag	Vändskär för svarvning