

Garant**Svarv-vändskär CC.T 09T308, för medelfin bearbetning****Beställningsdata**

Ordernummer	260152 HB7035-2
GTIN	4069515019941
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	krävande intermittent
Sort	HB7035-2
Primäranvändning	P
Hörnradie	0,8 mm
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	2
Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
ISO-kod vändskär	CCMT 09T308
spån-brytare	SM
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Tolerans	M

Datablad

Matning f	0,08 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 290 m/min
Produktslag	Vändskär för svarvning