

Garant**Svarv-vändskär V.T 160404, för medelfin bearbetning****Beställningsdata**

Ordernummer	261232 HB7010-2
GTIN	4069515022156
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Sort	HB7010-2
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VBMT 160404
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
spån-brytare	SM
Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
Hörnradie	0,4 mm
Primäranvändning	P
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 440 m/min
Antal byten/skär	2

Datablad

Tolerans	M
Matning f	0,08 - 0,3 mm/v
Produktslag	Vändskär för svarvning