

Garant**Svarv-vändskär CNMG 120408, för grovbearbetning****Beställningsdata**

Ordernummer	250322 HB7035-2
GTIN	4069515016209
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning
Sort	HB7035-2
Skärdjup a_p	1,5 - 6 mm
Hörnradie	0,8 mm
ISO-kod vändskär	CNMG 120408
Antal byten/skär	4
Skärmaterial	VHM
Matning f	0,25 - 0,6 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 290 m/min
spån-brytare	SG
Primäranvändning	P

Skärförhållande

krävande intermittent

Produktslag

Vändskär för svarvning