

Garant**Svarv-vändskär SNMG 120412, för grovbearbetning****Beställningsdata**

Ordernummer	251326 HB7020-2
GTIN	4069515017749
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	P
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	HB7020-2
Skärhastighet v_c primär användning	110 - 360 m/min
Antal byten/skär	8
Matning f	0,25 - 0,6 mm/v
ISO-kod vändskär	SNMG 120412
Skärdjup a_p	1,5 - 6 mm
spån-brytare	SG
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning

Datablad

Hörnradie	1,2 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning