


**Garant****Svarv-vändskär WNMG 080408, för grovbearbetning****Beställningsdata**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer  | 252208 HB7035-2 |
| GTIN         | 4069515019040   |
| Artikelklass | 21G             |

**Teknisk beskrivning**

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Primäranvändning                      | P                     |
| Hörnradie                             | 0,8 mm                |
| Tilldelning huggning/skrubb           | Finbearbetning        |
| Skärdjup $a_p$                        | 1,5 - 6 mm            |
| Skärförhållande                       | krävande intermittent |
| Antal byten/skär                      | 6                     |
| Skärhastighet $v_c$ primär användning | 100 - 290 m/min       |
| spån-brytare                          | SG                    |
| ISO-kod vändskär                      | WNMG 080408           |
| Skärmaterial                          | VHM                   |
| Matning $f$                           | 0,25 - 0,6 mm/v       |
| Sort                                  | HB7035-2              |

Produktslag

Vändskär för svarvning