

Garant**Svarv-vändskär CC.T 060202, för medelfin bearbetning****Beställningsdata**

Ordernummer	260140 HB7010-2
GTIN	4069515019620
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradie	0,2 mm
Primäranvändning	P
Tolerans	M
ISO-kod vändskär	CCMT 060202
Skärmaterial	VHM
Matning f	0,08 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 440 m/min
Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Antal byten/skär	2

Datablad

spån-brytare	SM
Sort	HB7010-2
Produktslag	Vändskär för svarvning