


Garant**Svarv-vändskär WNMG 080408, för medelfin bearbetning****Beställningsdata**

Ordernummer	252070 HB7035-2
GTIN	4069515018906
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,8 mm
Skärförhållande	krävande intermittent
Tolerans	M
Sort	HB7035-2
Skärdjup a_p	0,3 - 4 mm
Primäranvändning	P
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
spån-brytare	SM
ISO-kod vändskär	WNMG 080408
Antal byten/skär	6

Datablad

Skärhastighet v_c primär användning

120 - 320 m/min

Produktslag

Vändskär för svarvning