

**Garant****Svarv-vändskär VNMG 160404, för finbearbetning****Beställningsdata**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer  | 251732 HB7010-2 |
| GTIN         | 4069515018104   |
| Artikelklass | 21G             |

**Teknisk beskrivning**

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| ISO-kod vändskär                      | VNMG 160404     |
| Sort                                  | HB7010-2        |
| Skärhastighet $v_c$ primär användning | 170 - 500 m/min |
| spån-brytare                          | SS              |
| Skärmaterial                          | VHM             |
| Hörnradie                             | 0,4 mm          |
| Skärförhållande                       | kontinuerligt   |
| Matning $f$                           | 0,1 - 0,4 mm/v  |
| Primäranvändning                      | P               |
| Tilldelning huggning/skrubb           | Finbearbetning  |
| Antal byten/skär                      | 4               |

## Datablad

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Skärdjup $a_p$ | 0,3 - 2 mm             |
| Produktslag    | Vändskär för svarvning |