

Garant**Svarv-vändskär CCMT 060202, för finbearbetning, Wiper****Beställningsdata**

Ordernummer	260051 HB7020-2
GTIN	4069515019187
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Matning f	0,06 - 0,5 mm/v
Antal byten/skär	2
ISO-kod vändskär	CCMT 060202
Sort	HB7020-2
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup a_p	0,2 - 2,5 mm
spån-brytare	WSS
Hörnradie	0,2 mm
Skärmaterial	VHM

Datablad

Skärhastighet v_c primär användning

150 - 460 m/min

Produktslag

Vändskär för svarvning