

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 10/06mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 260032 10/06 |
| GTIN | 4045197652232 |
| Artikelklass | 21T |

Teknisk beskrivning

| | |
|--|--------------------------|
| ISO-kod hållare | A10K SCLCR/L06 |
| Vändskärsstorlek | 6 mm |
| Mittförskjutning L ₃ | 7 mm |
| Passande vändskär | CC..0602.. |
| Skruvsats förvändskär | 269028 22 |
| Minimiförborrningshåldiameter D _{min} | 12 mm |
| totallängd L | 125 mm |
| Spännhöjd L ₂ | 9 mm |
| Inställningsvinkel κ | 95 grad |
| Skaftdiameter D _s | 10 mm |
| Norm | DIN 8024 |
| Användning | Höger |
| Invändigt svarvdjup upp till | 3×D |
| Invändig | ja |
| Användning | Längssvarvning invändigt |
| Produktslag | Borrstång |

Tillbehör

| | |
|--|------------|
| Skruvsats förvändskär Typ 22 | 269028 22 |
| Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8 | 674248 TX8 |
| Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm | 659957 500 |