

Garant**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 32/15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250627 32/15
GTIN	4045197650641
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Hävarmsskruv	259018 7
Hävarm	259015 8
Passande vändskär	DN.. 1506..
Mittförskjutning L ₃	22 mm
Minimiförbörningshåldiameter D _{min}	40 mm
Fjäder-sats	259044 2
Fjäderstift-sats	259047 2
ISO-kod hållare	A32S PDUNR/L15
Vändskärsstorlek	15 mm
Underläggsplatta	259031 28
totallängd L	250 mm
Spännhöjd L ₂	31 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
Skaftdiameter D _s	32 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D

Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Hävarm Typ 8	259015 8
Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 3 mm	674242 3
Hävarmsskruv Typ 7	259018 7
Fjäder-sats10 delar Typ 2	259044 2
Underläggsplatta Typ 28	259031 28
Fjäderstiftsats10 delar Typ 2	259047 2
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500