



Kilspännare med dubbelsidigt bearbetningstillägg bred, Gänga M × längd L: M12X40mm



Beställningsdata

Ordernummer	370032 M12X40
GTIN	4059245032914
Artikelklass	37K

Beskrivning

Användningsdata:

- Kilytor ger höga spännkrafter.
- Kilspännare kan användas i gängade hål eller T-spår.
- När spännskruven skruvas in trycker spännsegmenten mot arbetsstyckena.
- Ett avlångt hål i den dubbla kilen möjliggör rörelse- och toleransutjämning.
Förskjutningsavstånd: M8 = ± 0,5 mm; M10 och M12 = ± 1,0 mm; M16 = ± 1,5 mm.
- Kilspännare är lämpliga för flera fastspänningsoperationer.
- Bearbetningstillägget möjliggör konturjusterade anpassningar.

Material:

Dubbel kil och spännsegment i seghärdat stål, härdat, svart.

OBS!:

Bearbetningstillägg per spännback är 3 mm för M8X25-variant och 5 mm för M10X25-; M12X40- och M16X60-variant.

Teknisk beskrivning

längd L	40 mm
Gänga	M12

Datablad

Höjd E	3,5 mm
Höjd C	22 mm
bredd B	48 mm
A maximal	59,5 mm
A minimum	54 mm
maximal spännkraft	23 kN
Produktslag	Neddragsspännback