

Garant**CC.T 060202, Sort: CU7010**

Beställningsdata

Ordernummer	260050 CU7010
GTIN	4045197666789
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
spån-brytare	SS
Primäranvändning	P
Sekundär användning	M
Skärhastighet v_c primär användning	90 - 210 m/min
Skärdjup a_p	0,2 - 2,5 mm
Hörnradie	0,2 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet v_c sekundär användning	80 - 140 m/min
Sort	CU7010
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning

Skärmaterial	Cermet
Beläggning	obelagd
ISO-kod vändskär	CCMT 060202
Antal byten/skär	2
Tolerans	MF
Produktslag	Vändskär för svarvning