


**Garant****CC.T 060204, Sort: HB7020**

### Beställningsdata

Ordernummer	260052 HB7020
GTIN	4045197699282
Artikelklass	21G

### Teknisk beskrivning

spån-brytare	SS
Primäranvändning	P
Matning f	0,05 - 2,5 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet $v_c$ primär användning	150 - 400 m/min
Skärdjup $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Hörnradie	0,4 mm
Sort	HB7020
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 060204

Antal byten/skär	2
Tolerans	MF
Produktslag	Vändskär för svarvning