

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250610 25/15
GTIN	4045197650528
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Hävarmsskruv	259018 7
Fjäder-sats	259044 2
Huvudängd L ₁	35 mm
Underläggsplatta	259031 28
Vändskärsstorlek	15 mm
ISO-kod hållare	PDJNR/L 2525M15
Skaftmått	25 mm
Fjäderstift-sats	259047 2
Hävarm	259015 8
Passande vändskär	DN.. 1506..
Funktionsbredd L ₄	32 mm
totallängd L	150 mm
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Höger
Invändig	nej

Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvärning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Hävarmsskriv Typ 7	259018 7
Hävarm Typ 8	259015 8
Fjäderstiftsats10 delar Typ 2	259047 2
Fjäder-sats10 delar Typ 2	259044 2
Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 3 mm	674242 3
Underläggsplatta Typ 28	259031 28
Momentskrivdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500