

Garant**Klämhållare rak – utvändig 0°, Vänster, Skaftbredd b: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273801 20
GTIN	4045197499943
Artikelklass	21W

Beskrivning**Utförande:**

- **Extremt styv koppling och exakt fastklämning genom tandad kontaktyta mellan skärhållare och verktygshållare.**
- **För att säkerställa en optimal koppling är det största åtdragningsmomentet för monteringskruven inbränt med laser på skaftet.**
- **Mycket god positionsnoggrannhet och högsta möjliga motståndskraft mot axiella och radiella skärkrafter.**

Passar till :

Skärhållare nr 273813; 273816; 273818; 273821; 273823; 273825; 273827; 273829.

leveransinnehåll:

Inklusive monteringskruvar.

OBS!:

Skärhållarna måste beställas separat.

Huvudängd L₁: 38 mm

totallängd L: 138 mm

L₂: 22,5 mm

Skrubar: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

Teknisk beskrivning

L ₂	22,5 mm
Huvudängd L ₁	38 mm
Skrubar	279815 9 (TX25; 6 Nm)
Skaftbredd b	20 mm

totallängd L	138 mm
Användning	Vänster
Produktslag	Klämhållare

Tillbehör

Kläm-skruv Typ 9	279815 9
PrecisionBit för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX25	674248 TX25
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
8 mm klinga med magnet med 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Kläm-skruv	279910