

Garant**Invändig skärhållare för sticksvarvning, Vänster, Skaftdiameter DS /
Stickbredd w: 25/2,5mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 273791 25/2,5 |
| GTIN | 4045197485366 |
| Artikelklass | 21W |

Beskrivning**Utförande:**

Tillverkas av höghållfast verktygsstål ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Tillsammans med den konvexa fastspänningen av vändskären leder det till maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

Teknisk beskrivning

| | |
|---|-------------------------|
| Spårbredd w | 2,5 mm |
| Mittförskjutning L_3 | 19 mm |
| Skrubar | 279815 8 (TX20; 4,5 Nm) |
| t_{\max} invändig bearbetning | 6 mm |
| Minimiförborningshåldiameter D_{\min} | 32 mm |
| totallängd L | 250 mm |
| Utkragande längd L_1 indragna hållare | 40 mm |
| Skaftdiameter D_s | 25 mm |
| Användning | Vänster |
| Invändig | ja |
| axiell spårstickning kan göras | ja |
| Produktslag | Borrstång |

Tillbehör

| | |
|--|-------------|
| Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX20 | 674248 TX20 |
| Kläm-skruv Typ 8 | 279815 8 |
| Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm | 659957 500 |