

Garant**Klämhållare böjd – utvändigt 90°, Vänster, Skaftbredd b: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273806 20
GTIN	4045197500007
Artikelklass	21W

Beskrivning**Utförande:**

- **Extremt styv koppling och exakt fastklämning genom tandad kontaktyta mellan skärhållare och verktygshållare.**
- **För att säkerställa en optimal koppling är det största åtdragningsmomentet för monteringskruven inbränt med laser på skaftet.**
- **Mycket god positionsnoggrannhet och högsta möjliga motståndskraft mot axiella och radiella skärkrafter.**

Passar till :

Skärhållare nr 273820; 273822; 273824; 273828.

leveransinnehåll:

Inklusive monteringskruvar.

OBS!:

Skärhållarna måste beställas separat.

Huvudängd L₁: 20,5 mm

totallängd L: 135 mm

L₂: 33 mm

Skrubar: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

Teknisk beskrivning

Skrubar	279815 9 (TX25; 6 Nm)
L ₂	33 mm
Skaftbredd b	20 mm
Huvudängd L ₁	20,5 mm

totallängd L	135 mm
Användning	Vänster
Produktslag	Klämhållare

Tillbehör

8 mm klinga med magnet med 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
Kläm-skruv	279910
PrecisionBit för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX25	674248 TX25
Kläm-skruv Typ 9	279815 9