



HM-fräs, obelagd, Ø e8 DC: 2 mm



Beställningsdata

Ordernummer	202298 2
GTIN	4045197866585
Artikelklass	12X

Beskrivning

Utförande:

Dimensioner liknande **DIN 6527**.

Invändig: nej

Tolerans nom.-Ø: e8

Tandantal Z: 3

Spiralvinkel: 45 grad

Matningsriktning: horisontell, sned och vertikal

Skaft: DIN 6535 HA med h6

Tandantal Z: 3

Skärlängd L_c : 4 mm

totallängd L: 38 mm

Skaftdiameter D_s : 3 mm

Skaftform: HA

Hörnfasbredd vid 45°: 0,1 mm

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D_c	2 mm
Matning f_z för valsfräsning i stål < 750 N/mm ²	0,011 mm
Skärlängd L_c	4 mm
Matning f_z för spårfräsning i stål < 750 N/mm ²	0,01 mm
Tandantal Z	3
Hörnfasbredd vid 45°	0,1 mm
Tolerans nom.-Ø	e8

Skafform	HA
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
totallängd L	38 mm
Skaftdiameter D _s	3 mm
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Spiralvinkel	45 grad
Hörnfasvinkel	45 grad
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Ingreppsbredd a _e vid fräsoperation	0,5×D vid valsfräsning
Ingreppsbredd a _e vid fräsoperation	fullspår sågdjup 1×D
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Pinnfräsar