

Garant**Krympchuck, SK 50 A = 200, Spännhylsa D1: 18mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302355 18
GTIN	4045197288844
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- **Mycket varmhållfast stål.**
- **Storlek 3–5 för HM, från storlek 6 för HSS och HM.**
- **Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).**
- **Med RFID/Balluffchip-hål.**

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6.
Lämpliga för induktiv-, kontakt- och varmluftskrympverktyg.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308800, AB-chucknycklar nr 308820– 308835,
krympchuckförlängningar nr 302410 – 302419. Krympapparater, tillbehör nr 354210 – 354450,
balanseringsskrivset nr 309906 180.

Teknisk beskrivning

utkragningsslängd A-mått	200 mm
Ø D ₂	33 mm
Spännhylsa D ₁	18 mm
Utvändig-Ø D	41 mm
fäste	SK 50 A = 200
Hållare norm	ISO 7388-1

Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Krympchuck

Tillbehör

Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308795 50
Verktogsgrundhållare för SK för koniskt SK-skaft 50	354225 50
Dragtappartätad passar för konor 50	308660 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308760 50
Krympchuckförlängning 4,5° med längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 32/18 mm	302412 32/18
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308620 50
Krympaggregat Typ SU1	354210 SU1
Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50
Specialdragtapp, utan innergångtätad passar för konor 50	308720 50
Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308790 50
Dragtappar Form A passar för konor 50	308600 50
Utbytesskiva för spole SU1 för spänn-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308765 50
Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308650 50
Kyladapter kort 4,5° för spänn-Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Dragtapp 60°tätad passar för konor 50	308785 50

Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 50	308605 50
Kylenhet Typ CU1	354215 CU1
Kyladapter lång4,5° för spann-Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Krympchuckförlängning 4,5°utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 32/18 mm	302410 32/18
Dragtappartätad, form A passar för konor 50	308610 50
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 50	308615 50
DragtapparForm B passar för konor 50	308640 50