

**Hydraulisk förlängning, L = 150 mm, Skaft-Ø d / Spännhylsa D1: 20/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302375 20/12
GTIN	2050001740946
Artikelklass	33W

Beskrivning**Utförande:**

Med axiell längdjustering. Flexibel genom att reduceringshylsor kan användas.

Användningsdata:

Lämplig för både hydraul- och hylschuckar.

Specialtillbehör:

Reducerhylsor nr 302135 – 302187.

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	100 mm
Skaft-Ø d	20 mm
L ₁	46 mm
justersträcka V	10 mm
gängaM	M 10×1
Spännhylsa D ₁	12 mm
Utvändig-Ø D	25 mm
totallängd L	150 mm
Produktnamnsattribut	L = 150 mm
Produktslag	Tillbehör till Hydrodehn-spännchuck

Tillbehör

Slitsad reducerhysatätad Spännhylsa D1 6 mm	302140 6
Slitsad reducerhysatätad Spännhylsa D1 3 mm	302140 3
Slitsad reducerhysatätad Spännhylsa D1 4 mm	302140 4
Slitsad reducerhysamed kylning Spännhylsa D1 3 mm	302135 3
Slitsad reducerhysamed kylning Spännhylsa D1 6 mm	302135 6
Slitsad reducerhysamed kylning Spännhylsa D1 8 mm	302135 8
Slitsad reducerhysamed kylning Spännhylsa D1 4 mm	302135 4
Slitsad reducerhysatätad Spännhylsa D1 8 mm	302140 8
Slitsad reducerhysatätad Spännhylsa D1 5 mm	302140 5
Slitsad reducerhysamed kylning Spännhylsa D1 5 mm	302135 5