

Garant**Invändig skärhållare HM, Vänster, Utkragningslängd / vändskärs-storlek: 85/S4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268716 85/S4
GTIN	4045197545787
Artikelklass	21V

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	4 mm
Mittförskjutning L_3	4,5 mm
ISO-kod hållare	E08K SCLDR/LS4
Skruvsats förvändskär	269028 10
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	9,05 mm
Passande vändskär	CDCT S4010.
totallängd L	125 mm
Spännhöjd L_2	7,49 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skaftdiameter D_s	8 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	8xD
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 10

269028 10

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX6

674248 TX6

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm

659957 200