

**duMONT****Tryckbrottsch för kilspår HSS Passning JS9, Typ: 5B1****Beställningsdata**

Ordernummer	290420 5B1
GTIN	662600555122
Artikelklass	29J

**Beskrivning****Utförande:**

**Storlek 4B1 till 8C1 dessutom med 45° kantfas.**

För avgradning av vassa spårkanter.

**Användningsdata:**

För rationell tillverkning av kilspår enligt DIN 6885 i ett moment.

**OBS!:**

- **Till storlek 2A bör nr 290405 2A användas.**
- **Passningar P9 och H9 kan levereras på förfrågan.**
- **Efter 1/3 och 2/3 passeringar ska tryckstöten lyftas upp kortvarigt – dragbrottschen rätar ut sig själv.**

Skärmaterial: HSS

Brottschlängd: 273 mm

Kilspårbredd: 5 mm

Kilspårdjup: 2,3 mm

för håldiameter enligt DIN 6885: 12 - 17 mm

Brottschninglängd i stål: 8 - 40 mm

Erforderligt brotschningstryck vid St50 och max brotschninglängd: 600 kg

**Teknisk beskrivning**

Kilspår djup	2,3 mm
för håldiameter enligt DIN 6885	12 - 17 mm
Erforderligt brotschningstryck vid St50 och max brotschninglängd	600 kg
Brotschlängd	273 mm
Kilspårbredd	5 mm
Ryggbredd	6,46 mm
Brotschninglängd i stål	8 - 40 mm
Skärmaterial	HSS
Produktslag	Brotschverktyg

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Grafit, glasfiber	mindre lämplig		
Olja	lämplig		