

**duMONT****Tryckbrotsch för kilspår HSS Passning JS9, Typ: 6C1****Beställningsdata**

Ordernummer	290420 6C1
GTIN	662600555139
Artikelklass	29J

**Beskrivning****Utförande:**

**Storlek 4B1 till 8C1 dessutom med 45° kantfas.**

För avgradning av vassa spårkanter.

**Användningsdata:**

För rationell tillverkning av kilspår enligt DIN 6885 i ett moment.

**OBS!:**

- **Till storlek 2A bör nr 290405 2A användas.**
- **Passningar P9 och H9 kan levereras på förfrågan.**
- **Efter 1/3 och 2/3 passeringar ska tryckstöten lyftas upp kortvarigt – dragbrotschen rätar ut sig själv.**

Skärmaterial: HSS

Brotschlängd: 432 mm

Kilspårbredd: 6 mm

Kilspårdjup: 2,8 mm

för håldiameter enligt DIN 6885: 17 - 22 mm

Brotschninglängd i stål: 8 - 50 mm

Erforderligt brotschningstryck vid St50 och max brotschningslängd: 700 kg

**Teknisk beskrivning**

Erforderligt brotschningstryck vid St50 och max brotschningslängd	700 kg
Brotschlängd	432 mm
Kilspårbredd	6 mm
för håldiameter enligt DIN 6885	17 - 22 mm
Brotschninglängd i stål	8 - 50 mm
Ryggbredd	9,63 mm
Kilspårdjup	2,8 mm
Skärmaterial	HSS
Produktslag	Brotschverktyg

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Grafit, glasfiber	mindre lämplig		
Olja	lämplig		