

Garant**Invändig skärhållare HM, Höger, Utkragningslängd / vändskärs-storlek:
85/06mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268732 85/06
GTIN	4045197545855
Artikelklass	21V

Teknisk beskrivning

Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	13,54 mm
Mittförskjutning L_3	8,15 mm
Skruvsats förvändskär	269028 11
Passande vändskär	GCCT 06020.
ISO-kod hållare	E10K SGLCR/L06
Vändskärsstorlek	6 mm
totallängd L	125 mm
Spännhöjd L_2	9,5 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skaftdiameter D_s	10 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	8xD
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 11

269028 11

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX7

674248 TX7

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm

659957 200