

Garant**Invändig skärhållare HM, Vänster, Utkragningslängd / vändskärs-storlek: 75/S4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268716 75/S4
GTIN	4045197545770
Artikelklass	21V

Teknisk beskrivning

ISO-kod hållare	E06J SCLDR/LS4
Skruvsats förvändskär	269028 10
Passande vändskär	CDCT S4010.
Mittförskjutning L_3	3,5 mm
Vändskärsstorlek	4 mm
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	6,91 mm
totallängd L	110 mm
Spännhöjd L_2	5,54 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skaftdiameter D_s	6 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	8xD
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 10	269028 10
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX6	674248 TX6
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm	659957 200