



Weldonhållare, SK 50, Spännhylsa D1: 32mm



Beställningsdata

Ordernummer	302440 32
GTIN	4250122600428
Artikelklass	36E

Beskrivning

Utförande:

Invändig gänga för manuell fastspänning.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaftenligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

Teknisk beskrivning

Reservspännskruv nr 309900	32
gängaM	M24
utkragningenslängd A-mått	80 mm
Spännhylsa D ₁	32 mm
totallängd L	207 mm
Utvändig-Ø D	72 mm
fäste	SK 50
Norm	DIN 6359
Hållare norm	DIN 2080
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Produktslag	Weldonhållare

Tillbehör

Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308760 50
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
DragtapparForm B passar för konor 50	308640 50
Dragtapp 60°tätad passar för konor 50	308785 50
Specialdragtapp, utan innergångatätad passar för konor 50	308720 50
DragtapparForm A passar för konor 50	308600 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308765 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308620 50
Dragtappartätad passar för konor 50	308660 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308650 50
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308795 50
Dragtappartätad, form A passar för konor 50	308610 50
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 50	308605 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308790 50
Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 50	308615 50
Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 32 mm	309900 32