

Garant**Roterande fil Z9 – mycket grov (ickejärn/alum.), VHM, Typ: F1630****Beställningsdata**

Ordernummer	540709 F1630
GTIN	4045197522542
Artikelklass	51D

Beskrivning**Utförande:**

Skaft-Ø 6 mm.

GARANT roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall. **Form F rundbåge** (RBF).

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

Skaft-Ø: 6 mm

Formbeskrivning: Rundbåge

Huvud-Ø: 16 mm

Huvudängd L₁: 30 mm

totallängd: 70 mm

Skaft-Ø: 6 mm

Teknisk beskrivning

totallängd	70 mm
Form	F1630
Formbeskrivning	Rundbåge
Tandningsfinhetsgrad	mycket grov (ickejärn / aluminium)
Huvud-Ø	16 mm
Huvudängd L ₁	30 mm

förkortning tandning	Z9
Skaft-Ø	6 mm
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Roterande fil