



Slagskruvdragare 12 V, batteridrivna slagskruvdragare, lämplig för stål



Beställningsdata

Ordernummer	074014 M12CIWF125
GTIN	4058546483265
Artikelklass	03L

Beskrivning

Utförande:

- Robust, kraftfull batteridrivna FUEL™ slagskruvdragare med borstlös POWERSTATE™ EC-motor.
- Lång motorlivslängd och hög energieffektivitet.
- Stabilt metallväxelhus och ergonomiskt mitthandtag med mjuk beläggning.
- Batteriladdningsindikator.
- LED-belysning av arbetsområdet.
- Med höger-/vänstergång och elektronisk varvtalsreglering.
- REDLINK PLUS™-Elektronik – enastående effektkontroll.
- DRIVE CONTROL™ möjliggör snabbt byte mellan kopplingssteg med olika varvtals- och vridmomentinställningar.

Med sprängning.

leveransinnehåll:

Inklusive 2 st litiumjonbatterier, laddare, HD-box.

OBS!:

Passande ackumulatorer och laddare finns under nr 073801 – 073840.

Teknisk beskrivning

Datablad

slaghastighet 3:ans växel	0 - 3300 min ⁻¹
Batterispänning	12 V
fästprofil verktygshållare	utvändig fyrkant
Batterityp	Litiumjon
slaghastighet 2:ans växel	0 - 3000 min ⁻¹
maximalt vridmoment 1:a steget	542 Nm
maximala vibrationer enligt EN	1,5 m/s ²
Antal ingående batterier	2
vikt	1 kg
förpackning	Systemväska (HD = Heavy Duty)
tillverkarens beteckning	M12FCIWF12G3-502X
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 12 V
max skruv-Ø (8,8 – 12,9)	M16
typisk användning	Heavy Duty
slaghastighet 1:ans växel	0 - 1500 min ⁻¹
Energiförsörjning	Batteridrivnen
batterikapacitet	5 Ah
mått verktygshållare	1/2 tum
Produktslag	Slagskruvdragare