

**Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A, med hål Ø 7 mm, passar till konor: 40****Beställningsdata**

Ordernummer	308633 40
GTIN	4069515028790
Artikelklass	32Z

Beskrivning**Beskrivning:**

Verktøjshållaren dras fast i spindelns via dragtapparna på spindelns spänngripare. Dragtappar finns i olika utföranden. De utgör en viktig länk mellan maskinen och verktyget. Kraven på dragtapparnas noggrannhet, hållfasthet och tillförlitlighet är höga.

Användningsdata:

- **För verktyg med koniskt skaft DIN 69871 och JIS B 6339 (MAS-BT), utom storlek 30.**
- **I fleroptionsmaskiner (maskiner med automatisk verktygsväxlare).**
- **I NC-maskiner (maskiner utan automatisk verktygsväxlare).**

OBS!:

Tätad – med O-ring.

Se noga till att åtdragningsmomentet är det rätta vid montering av AB.

ISO 7388-3 uppfyller den tidigare normen DIN 69872.

Teknisk beskrivning

totallängd L	54 mm
L ₁	29 mm
gängaM	M16
Kragdiameter D	23 mm
max. åtdragningsmoment	50 Nm
passar för konor	40

Datablad

Huvud-Ø D ₁	19 mm
passar för konor med färgkod	SK 40
vinkel A	15 grad
Hålegenskap	med hål Ø 7 mm
Dragtapp norm	ISO 7388-3
Produktslag	Dragtappar