

Garant**Roterande fil, VHM, Typ: J1010****Beställningsdata**

Ordernummer	541000 J1010
GTIN	4045197521590
Artikelklass	51D

Beskrivning**Utförande:**

GARANT roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantsstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall. Konisk form för **försänkning** och **fasning**.

Specialform konisk försänkare (KSK). Vinkel 90°.

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

OBS!:

Reducerat varvtal för pinnfräsar med total längd 120 mm: högst 11 000 varv per minut

Teknisk beskrivning

Form	J1010
Vinkel	90 grad
totallängd	50 mm
Tandningsfinhetsgrad	medel
Huvud-Ø	10 mm
förkortning tandning	Z3
Formbeskrivning	konisk försänkare
Skaft-Ø	6 mm

huvudlängd	10 mm
Serie	Filtandning Z3
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Roterande fil