

**Garant****Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 32/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251724 32/16
GTIN	4045197868206
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Skriv för under-läggs-platta	259025 3
Skriv för klamp	259021 4
Inställningsvinkel $\kappa$	93 grad
Minimiförbörningshåldiameter $D_{\min}$	40 mm
Vändskärsstorlek	16 mm
Underläggsplatta	259031 39
Passande vändskär	VN.. 1604..
Spännhöjd $L_2$	31 mm
totallängd $L$	250 mm
Mittförskjutning $L_3$	22 mm
Spännjärn	259038 4
ISO-kod hållare	A32S MVUNR/L 16
Skaftdiameter $D_s$	32 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

## Tillbehör

Skruv för underläggsplatta Typ 3	259025 3
Spännjärn Typ 4	259038 4
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Skruv för fastspänningsanordning Typ 4	259021 4
Underläggsplatta Typ 39	259031 39
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500