

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 40/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251724 40/16
GTIN	4045197868213
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	50 mm
Skruv för klamp	259021 1
Spännhöjd L_2	38,5 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
totallängd L	300 mm
Passande vändskär	VN.. 1604..
ISO-kod hållare	A40T MVUNR/L 16
Spännjärn	259038 4
Underläggsplatta	259031 39
Skruv för underläggs-platta	259025 3
Vändskärsstorlek	16 mm
Mittförskjutning L_3	27 mm
Skaftdiameter D_s	40 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Skruv för fastspänningsanordning Typ 1	259021 1
Spännjärn Typ 4	259038 4
Skruv för underläggsplatta Typ 3	259025 3
Underläggsplatta Typ 39	259031 39
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500