

Garant**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 32/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251725 32/16
GTIN	4045197868237
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

totallängd L	250 mm
Underläggsplatta	259031 39
Inställningsvinkel κ	93 grad
ISO-kod hållare	A32S MVUNR/L 16
Passande vändskär	VN.. 1604..
Mittförskjutning L_3	22 mm
Spännjärn	259038 4
Skruv för under-läggs-platta	259025 3
Skruv för klamp	259021 4
Spännhöjd L_2	31 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	40 mm
Vändskärsstorlek	16 mm
Skaftdiameter D_s	32 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Skruv för underläggsplatta Typ 3	259025 3
Skruv för fastspänningsanordning Typ 4	259021 4
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Underläggsplatta Typ 39	259031 39
Spännjärn Typ 4	259038 4
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500