

**Garant****Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 32/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251728 32/16
GTIN	4045197868251
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Skruv för under-läggs-platta	259025 3
totallängd L	250 mm
Underläggsplatta	259031 39
Vändskärsstorlek	16 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	95 grad
Utkragningslängd $L_1$	96 mm
ISO-kod hållare	A32S MVZNR/L 16
Skruv för klamp	259021 4
Spännjärn	259038 2
Passande vändskär	VN.. 1604..
Minimiförbörningshåldiameter $D_{min}$	48 mm
Mittförskjutning $L_3$	30 mm
Spännhöjd $L_2$	31 mm
Effektivt djup T	14 mm
Skaftdiameter $D_s$	32 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger

Invändigt svarvdjup upp till	3xD
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

## Tillbehör

Underläggsplatta Typ 39	259031 39
Skruv för fastspänningsanordning Typ 4	259021 4
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Skruv för underläggsplatta Typ 3	259025 3
Spännjärn Typ 2	259038 2
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500