

Garant**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 32/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251729 32/16
GTIN	4045197868275
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Mittförskjutning L_3	30 mm
Utkragningslängd L_1	96 mm
Spännhöjd L_2	31 mm
Underläggsplatta	259031 39
Skruv för under-läggs-platta	259025 3
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	48 mm
ISO-kod hållare	A32S MVZNR/L 16
Passande vändskär	VN.. 1604..
Vändskärsstorlek	16 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
totallängd L	250 mm
Spännjärn	259038 2
Skruv för klamp	259021 4
Effektivt djup T	14 mm
Skaftdiameter D_s	32 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster

Invändigt svarvdjup upp till	3xD
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Underläggsplatta Typ 39	259031 39
Spännjärn Typ 2	259038 2
Skruv för underläggsplatta Typ 3	259025 3
Skruv för fastspänningsanordning Typ 4	259021 4
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500