

**Garant****Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 40/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251729 40/16
GTIN	4045197868282
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Inställningsvinkel $\kappa$	95 grad
ISO-kod hållare	A40T MVZNR/L 16
Minimiförboringshåldiameter $D_{min}$	57 mm
Vändskärsstorlek	16 mm
Skruv för under-läggs-platta	259025 3
Skruv för klamp	259021 4
Underläggsplatta	259031 39
totallängd L	300 mm
Utkragninglängd $L_1$	120 mm
Spännhöjd $L_2$	38,5 mm
Mittförskjutning $L_3$	35 mm
Spännjärn	259038 2
Passande vändskär	VN.. 1604..
Effektivt djup T	15 mm
Skaftdiameter $D_s$	40 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster

Invändigt svarvdjup upp till	3xD
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

## Tillbehör

Skruv för underläggsplatta Typ 3	259025 3
Skruv för fastspänningsanordning Typ 4	259021 4
Underläggsplatta Typ 39	259031 39
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Spännjärn Typ 2	259038 2
Momentskruddragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500