

**Garant****Roterande fil Z9 – mycket grov (ickejärn/alum.), VHM, Typ: F1630****Beställningsdata**

Ordernummer	543709 F1630
GTIN	4045197522429
Artikelklass	51D

**Beskrivning****Utförande:**

Extra stabilt skaft med Ø 8 mm.

**GARANT** roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall. **Form rundbåge** (RBF).

**Användningsdata:**

För fräsarbeten med mycket stora påkänningar.

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

**Teknisk beskrivning**

Formbeskrivning	Rundbåge
Tandningsfinhetsgrad	mycket grov (ickejärn / aluminium)
totallängd	70 mm
Form	F1630
förkortning tandning	Z9
Huvud-Ø	16 mm
Skaft-Ø	8 mm
huvudlängd	30 mm
Serie	Filtandning Z9

Skärmaterial	VHM
Produktslag	Roterande fil

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		