

Garant**Roterande fil Z7 – medel, dubbeltandning X-cut, VHM, Typ: F1225****Beställningsdata**

Ordernummer	543200 F1225
GTIN	4045197522337
Artikelklass	51D

Beskrivning**Utförande:**

Extra stabilt skaft med \varnothing 8 mm.

GARANT roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall. **Form rundbåge** (RBF).

Användningsdata:

För fräsarbeten med mycket stora påkänningar.

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

Teknisk beskrivning

Tandningstyp	m. sicksacktandning
förkortning tandning	Z7
Tandningsfinhetsgrad	medel
Form	Rundbåge
Huvud- \varnothing	12 mm
totallängd	65 mm
Formbeskrivning	Rundbåge
Skaft- \varnothing	8 mm
huvudlängd	25 mm

Serie	Filtandning Z7
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Roterande fil

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
INOX	mindre lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
Uni	lämplig		