

**HOLEX®****Grovrengöringsrondell (SiC), Ø 50,8 mm, SK-grundhållare / reducering-sliprondellsutförande: CRS****Beställningsdata**

Ordernummer	554038 CRS
GTIN	4045197524799
Artikelklass	52E

**Beskrivning****Utförande:**

**Snabbbytessystem** med plastgänga (Roloc™, Combidisc® CDR) möjliggör säkra byten av slipverktyg i en handvändning på kortast tänkbara tid.

Grovrengöringsrondeller med syntetisk, jämn slipnylon belagd med slipkorn. Öppen struktur som inte sätts igen. **Snabb avverkning** för universella rengöringsarbeten.

**Användningsdata:**

För rationell slipning av mindre ytor, även vid skiftande konturer. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.

För rostborttagning, lackborttagning, rengöring av svetsfogar och borttagning av ytsmuts.

**OBS!:**

**Roloc™ Bristle-Disc** hittar du under 573510 och framåt.

Slipmedlets beteckning: SiC

Järn-, svavel och klorandel: < 0,1 %

finhetsgrad: extra grov

Hårdhetsgrad: hårt

maximalt varvtal: 18000 min<sup>-1</sup>

**Teknisk beskrivning**

maximalt varvtal:	18000 min <sup>-1</sup>
Hårdhetsgrad	hårt
finhetsgrad	extra grov
skiv-Ø	50,8 mm
Slipmedel	Kiselkarbid (SiC)
Slipmedlets beteckning	SiC
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 50,8 mm

## Tillbehör

Gummirondell skaft-Ø 6 mm mjuk Utvändig Ø 50 mm	554091 50
Gummirondell skaft-Ø 6 mm medelhårt Utvändig Ø 50 mm	554093 50
Plast-rondell skaft-Ø 6 mm Utvändig Ø 50 mm	554090 50
Gummirondell skaft-Ø 6 mm medel Utvändig Ø 50 mm	554092 50
Gummirondell skaft-Ø 6 mm hårt Utvändig Ø 50 mm	554089 50