



Roterande fil Filtandning STEEL – grov, VHM, Typ: L1020



Beställningsdata

Ordernummer	547100 L1020
GTIN	4007220936771
Artikelklass	55F

Beskrivning

Utförande:

Den **innovative tandgeometrin** möjliggör **mycket höga bearbetningsprestanda** i kombination med **lugn gång och god styrförmåga**. Den optimala spånbildningen (inga spetsiga spån) garanterar hög ytkvalitet. Skaft-Ø 6 mm.

Användningsdata:

Optimerad för bearbetning av **stål och gjutstål**.

Skaft-Ø: 6 mm

Formbeskrivning: Rundkon

Huvud-Ø: 10 mm

Huvudängd L₁: 20 mm

totallängd: 60 mm

Skaft-Ø: 6 mm

Teknisk beskrivning

Form	L1020
Tandningsfinhetsgrad	grov
Formbeskrivning	Rundkon
förkortning tandning	STEEL
Huvudängd L ₁	20 mm
Huvud-Ø	10 mm
totallängd	60 mm
Skaft-Ø	6 mm

Skärmaterial

VHM

Produktslag

Roterande fil