



## Roterande fil Filtandning INOX – grov, VHM, Typ: D0605



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 547200 D0605  |
| GTIN         | 4007220900536 |
| Artikelklass | 55F           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Den **innovative tandgeometrin** möjliggör **mycket höga bearbetningsprestanda** i kombination med **lugn gång och god styrförmåga**. Enastående spånbildning och ytresultat, liten värmeöverföring till materialet (inga anlöpningsfärger). Skaft-Ø 6 mm.

#### Användningsdata:

Optimerad för bearbetning av **austenitiska, rostfria och syrafasta stål** kvaliteter, mjuka titanlegeringar och ickejärnmetaller.

### Teknisk beskrivning

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Form                 | D0605         |
| Formbeskrivning      | Kulform       |
| Huvud-Ø              | 6 mm          |
| totallängd           | 45 mm         |
| Tandningsfinhetsgrad | grov          |
| förkortning tandning | INOX          |
| Skaft-Ø              | 6 mm          |
| huvudlängd           | 5 mm          |
| Skärmaterial         | VHM           |
| Produktslag          | Roterande fil |

**Användardata**

|        | <b>Lämplighet</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO-kod</b> |
|--------|-------------------|----------------------|----------------|
| Alu Mg | mindre lämplig    |                      |                |
| INOX   | lämplig           |                      |                |
| Ti     | mindre lämplig    |                      |                |
| CuZn   | mindre lämplig    |                      |                |