



Roterande fil Filtandning STEEL – grov, VHM, Typ: L1230



Beställningsdata

Ordernummer	547100 L1230
GTIN	4007220936818
Artikelklass	55F

Beskrivning

Utförande:

Den **innovative tandgeometrin** möjliggör **mycket höga bearbetningsprestanda** i kombination med **lugn gång och god styrförmåga**. Den optimala spånbildningen (inga spetsiga spån) garanterar hög ytkvalitet. Skaft-Ø 6 mm.

Användningsdata:

Optimerad för bearbetning av **stål och gjutstål**.

Skaft-Ø: 6 mm

Formbeskrivning: Rundkon

Huvud-Ø: 12 mm

Huvudängd L₁: 30 mm

totallängd: 70 mm

Skaft-Ø: 6 mm

Teknisk beskrivning

Huvudängd L ₁	30 mm
förkortning tandning	STEEL
Formbeskrivning	Rundkon
totallängd	70 mm
Huvud-Ø	12 mm
Form	L1230
Tandningsfinhetsgrad	grov
Skaft-Ø	6 mm

Skärmaterial

VHM

Produktslag

Roterande fil