



Roterande fil Filtandning STEEL – grov, VHM, Typ: A0820



Beställningsdata

Ordernummer	547100 A0820
GTIN	4007220937211
Artikelklass	55F

Beskrivning

Utförande:

Den **innovative tandgeometrin** möjliggör **mycket höga bearbetningsprestanda** i kombination med **lugn gång och god styrförmåga**. Den optimala spånbildningen (inga spetsiga spån) garanterar hög ytkvalitet. Skaft-Ø 6 mm.

Användningsdata:

Optimerad för bearbetning av **stål och gjutstål**.

Skaft-Ø: 6 mm

Formbeskrivning: Cylinder

Huvud-Ø: 8 mm

huvudlängd: 20 mm

totallängd: 60 mm

Skaft-Ø: 6 mm

Teknisk beskrivning

Huvud-Ø	8 mm
Tandningsfinhetsgrad	grov
förkortning tandning	STEEL
Form	A0820
Formbeskrivning	Cylinder
totallängd	60 mm
Skaft-Ø	6 mm
huvudlängd	20 mm

Skärmaterial

VHM

Produktlag

Roterande fil