

**GARANT Master Mute utbytesskärhuvud till diamantglättning, Skaft-Ø/
vändskärsstorlek: 20****Beställningsdata**

Ordernummer	265377 20
GTIN	4069515036214
Artikelklass	29E

Beskrivning**Utförande:**

Diamantglättningsverktyg för materialklasser P, M, K, N och S.

Funktion:

Diamantglättningsspetsens tryck ger ett materialflöde i det ytnära materialskiktet.

Användningsdata:

För ytbearbetning upp till $R_A = 0,3 \mu\text{m}$ material upp till 65 HRC.

Skärdata:

Skärhastighet v_c = värdet för finbearbetning (startvärde). Om vibrationer förekommer, minska skärhastigheten gradvis. Matning $f = 70 \%$ av värdet för finbehandling (startvärde). Framställning $A_p = 0,1 \text{ mm}$ (startvärde) upp till maximalt 0,2 mm.

leveransinnehåll:

Inklusive diamantglättningsspets och klämskruv.

OBS!:

Som förberedelse rekommenderas en ytkvalitet på minst $R_A = 1,6 \mu\text{m}$.

Teknisk beskrivning

Datablad

Minimiförbörningshåldiameter $D_{\min}$	24 mm
Mittförskjutning L_3	12 mm
Serie	Master Mute
Diamantglättningspets	269016 1
totallängd L	21 mm
Kläm-skruv	269024 2
Skaftdiameter D_s	20 mm
Antal kylkanaler	3
Invändig	ja
Produktslag	Skärhuvud

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/265377-20>