



## Roterande fil Filtandning INOX – grov, VHM, Typ: D0807



### Beställningsdata

Ordernummer	547200 D0807
GTIN	4007220952269
Artikelklass	55F

### Beskrivning

#### Utförande:

Den **innovative tandgeometrin** möjliggör **mycket höga bearbetningsprestanda** i kombination med **lugn gång och god styrförmåga**. Enastående spånbildning och ytresultat, liten värmeöverföring till materialet (inga anlöpningsfärger). Skaft-Ø 6 mm.

#### Användningsdata:

Optimerad för bearbetning av **austenitiska, rostfria och syrafasta stål** kvaliteter, mjuka titanlegeringar och ickejärnmetaller.

### Teknisk beskrivning

Huvud-Ø	8 mm
Formbeskrivning	Kulform
Tandningsfinhetsgrad	grov
förkortning tandning	INOX
totallängd	47 mm
Form	D0807
Skaft-Ø	6 mm
huvudlängd	7 mm
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Roterande fil

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Alu Mg	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
CuZn	mindre lämplig		